

**Nůžky na kabely s převodem izolované dle VDE, Pro Ø kabelů: 52mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	731150 52
GTIN	4003773026891
Třída artiklu	73F

Popis**Provedení:**

Hlava nůžek se srpovitým řezacím nožem a převodovým mechanismem (ovládání jednou rukou). Díky zdvojenému vedení se nůž nevychyluje.

Izolace do 1 000 V dle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Použití:

K čistému dělení hliníkových a měděných kabelů (též pramenů). Nepoužívejte na ocelový drát, tvrdé slitiny hliníku, tvrdě tažené měděné vodiče.

Materiál:

Nože ze speciální oceli, ramena z ocelového plechu s návleky rukojetí.

Upozornění:

U jednotlivých vodičů je výkon ve střihu o cca 30 % nižší.

Technický popis

Pro Ø kabelů	52 mm
Celková délka	280 mm
Výkon ve střihu vícenásobné vodiče do	380 mm ²
Ochrana proti úrazům	ano
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Rukojeť	Vícesložkový potah

Ovládání	mechanické, jednoruční, princip ráčny
Materiál	Speciální nástrojová ocel ve zvláštní kvalitě, kovaná, kalená v oleji
Druh produktu	Nůžky

Příslušenství

Otočný nůž včetně šroubu a matice Vhodné pro kabel Ø 52 mm

731130 52