

**Tvrdokovový příklepový vrták SDS-max, Ø×celková délka: 32X370mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	789200 32X370
GTIN	4002395316236
Třída artiklu	76G

**Popis****Provedení:****Speciální geometrie tvrdokovových destiček pro delší životnost.**

Ostřejší zahnutá špice: Přesnější vrtání, žádné prokluzování po povrchu, agresivnější do železobetonu a vyšší rychlost vrtání. Certifikace PGM – potvrzuje přesně vyvrtané otvory vhodné pro hmoždinky, a to jak pro chemické, tak pro mechanické kotvy. Velké odváděcí prostory pro rychlé odvádění vyvrtaného materiálu a snižování tření.

Vrtací hlava se čtvercovým průřezem od Ø 16 mm.

**Použití:**

K vrtání betonu, přírodního kamene a zdiva.

**Upozornění:**

Při délce >500 mm předvrtat minimálně 150 mm hluboko pomocí krátkého vrtáku (přednostně stejný Ø).

**Technický popis**

Délka spirály	250 mm
Počet břitů Z	2
Celková délka	370 mm
Ø	32 mm
Řezný materiál	TK
Použití s rázem / bez rázu	Příklepové vrtání
Stopka	SDS Max
Druh produktu	Vrták do kamene

