



Kompaktní pákové nůžky CoBolt® s opláštěnými rukojetmi a otevírací pružinou, Celková délka: 200mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	731745 200
GTIN	4003773066859
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

Vysoký výkon ve stříhu i při malé vynaložené síle díky speciálnímu pákovému převodu. Břity inductivně kalené (cca 64 HRC).

Kleště černě a tramentované, rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem. **S otevírací pružinou** a integrovaným zablokováním.

Použití:

Pro dráty do 2000 N/mm² pevnost v tahu.

Materiál:

Chromvanadiová elektroocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni.

Pro měkký ocelový drát do Ø: 6 mm

Pro středně tvrdý ocelový drát do Ø: 5,2 mm

Výkon ve stříhu piano drátu do Ø: 3,6 mm

Technický popis

Pro měkký ocelový drát do Ø	6 mm
Pro středně tvrdý ocelový drát do Ø	5,2 mm
Výkon ve stříhu piano drátu do Ø	3,6 mm
Celková délka	200 mm
Označení výrobce	CoBolt®
Břit	kalené
Rukojeť	Vícesložkový potah

Materiál	Chromvanadiová elektroocel
Povrch	černě atramentované
S otevírací pružinou	ano
Druh produktu	Řezací kleště