

**Plochý šroubovák s dlouhou čepelí, Šířka břitu bxdélka čepele: 2,5X125mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	663700 2,5X125
GTIN	7610733086030
Třída artiklu	63E

Popis**Provedení:**

Rukojeť „Classic“ z průhledného, nárazuvzdorného plastu (neobsahuje kadmium). Kované čepele, břity jsou přesně sladěny podle normovaných drážek šroubů pro šrouby s drážkou.

Materiál:

Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch niklovaný a chromovaný.

Technický popis

Celková délka	210 mm
Délka čepele	125 mm
Označení čepele	0
Síla břitu a	0,4 mm
Šířka břitu b	2,5 mm
Řada	Classic
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Druh produktu	Šroubováky