



Stranové štípací kleště pro elektroniku, špičatá hlava s držákem drátů, W, Celková délka: 125Hmm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	726460 125H
GTIN	4003773240518
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

Špičatý tvar se silnou řeznou fazetkou, speciálně pro tvrdé dráty. Nastavitelný šroubový kloub. Kleště černěné, rukojeti s plastovým potahem.

Norma:

DIN ISO 9654

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápusťkově kovaná a kalená v olejové lázni.

Technický popis

Celková délka	125 mm
Šířka hlavy	10,5 mm
Délka bříty	14 mm
Výkon ve stříhu středně tvrdého ocelového drátu	0,2 - 1 mm
Výkon ve stříhu tvrdého ocelového drátu	0,2 - 0,6 mm
Řezná fazetka	velká fazetka
Materiál	speciální nástrojová ocel
Tvar hlavy	špičatý

Norma	DIN ISO 9654
Rukojeť	Plastové opláštění
Výrobní postup	břity induktivně kalené (cca 64 HRC)
Povrch	černěný
Atribut názvu produktu	W
S otevírací pružinou	ano
S držákem drátů	ano
Druh produktu	Řezací kleště