

LINDSTRÖM

Stranové štípací kleště pro elektroniku, oválná hlava, SFW, Celková délka: 108mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	726260 108
GTIN	7314150050925
Třída artiklu	73M

Popis**Provedení:**

Štíhlý tvar s přesně broušenými, induktivně kalenými břity (63 – 65 HRC). Začerněný, antireflexní povrch. Žluté plastem opláštěné rukojeti z odvodivého materiálu s otevírací pružinou. **Vhodné pro ESD.** Nastavitelný přesný šroubový kloub pro minimální tření a optimální axiální seřízení břitů.

Materiál:

Vysoce výkonná ocelová slitina, zápustkově kovaná, černěná.

Technický popis

Šířka hlavy	8 mm
Výkon ve stříhu měděného drátu do Ø	0,1 - 1 mm
Celková délka	108 mm
Délka břitu	8 mm
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Řezná fazetka	velmi jemná fazetka
Materiál	Vysoce výkonná slitina oceli
Tvar hlavy	oválný
Rukojeť	Plastové opláštění

Výrobní postup	induktivně kalené břity (63 – 65 HRC)
Povrch	černěné
Atribut názvu produktu	SFW
S otevírací pružinou	ano
Druh produktu	Řezací kleště