

**Krátký plochý šroubovák, Šířka břitu b: 6,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	664100 6,5
GTIN	7610733086221
Třída artiklu	63E

**Popis****Provedení:**

**Rukojeť „Classic“** z průhledného, nárazuvzdorného plastu (neobsahuje kadmium). Kovaná, rovnoběžná čepel.

**Norma:**

Ähnlich **DIN 5265B**.

**Materiál:**

Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools, poniklovaná a chromovaná; břit černý.

**Upozornění:**

**POZOR!**

Pro tento výrobek existuje také alternativa značky GARANT!

Doporučené číslo výrobku: 664122

**Technický popis**

Celková délka	75 mm
Šířka břitu b	6,5 mm
Označení čepele	4
Délka čepele	30 mm
Síla břitu a	1 mm
Řada	Classic
Unášecí profil	Plochý šroubovák

Druh produktu

Šroubováky