



Stranové štípací kleště pro elektroniku Super Knips® 60° zalomené, KW, Celková délka: 125 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	726595 125
GTIN	4003773043096
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

Úzká hlava s přesně broušenými břity, s jemnou řeznou fazetkou. Ramena s vícesložkovými potahy, s otevírací pružinou.

Norma:

DIN ISO 9654

Materiál:

Z nerezové oceli (INOX).

Materiál: Ušlechtilá ocel, INOX

Šířka hlavy: 13,5 mm

Délka břitu: 5,5 mm

Výkon ve stříhu měděného drátu do \varnothing : 0,2 - 1 mm

Výkon ve stříhu ocelového drátu středně tvrdého: 0,2 - 0,6 mm

Technický popis

Šířka hlavy	13,5 mm
Výkon ve stříhu měděného drátu do \varnothing	0,2 - 1 mm
Celková délka	125 mm
Délka břitu	5,5 mm
Výkon ve stříhu ocelového drátu středně tvrdého	0,2 - 0,6 mm
Řezná fazetka	bez fazetky

Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
zahnutá hlava	60 stupeň
Norma	DIN ISO 9654
Rukojeť	vícesložkový potah
Výrobní postup	Břity indukivně kalené (cca 54 HRC)
Atribut názvu produktu	KW
s otevírací pružinou	ano
s držákem drátů	ne