

**Krátký plochý šroubovák, Šířka břitu b: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	664100 10
GTIN	7610733086245
Třída artiklu	63E

Popis**Provedení:**

Rukojeť „Classic“ z průhledného, nárazuvzdorného plastu (neobsahuje kadmium). Kovaná, rovnoběžná čepel.

Norma:

Ähnlich **DIN 5265B**.

Materiál:

Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools, poniklovaná a chromovaná; břit černý.

Upozornění:

POZOR!

Pro tento výrobek existuje také alternativa značky GARANT!

Doporučené číslo výrobku: 664122

Technický popis

Délka čepele	30 mm
Šířka břitu b	10 mm
Síla břitu a	1,6 mm
Označení čepele	6
Celková délka	80 mm
Řada	Classic
Unášecí profil	Plochý šroubovák

Druh produktu

Šroubováky