



## Plochý šroubovák dlouhou čepelí a rukojetí Kraftform, Šířka břitu bxdélka čepel: 4X300mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	663750 4X300
GTIN	4013288003324
Třída artiklu	63H

### Popis

#### Provedení:

**Rukojeť Kraftform** z nárazuvzdorného plastu **s integrovanými měkkými zónami** usnadňuje přenos krouticího momentu a nezatěžuje tak ruku a paži.

Čepel z vysoce legované speciální oceli. Povrch matně chromovaný, špičky černé nebo špičky Lasertip chemicky niklované.

### Technický popis

Síla břitu a	0,8 mm
Celková délka	398 mm
Šířka břitu b	4 mm
Délka čepel	300 mm
Špička čepel	černá
Označení výrobce	335
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Druh produktu	Šroubováky