

**Plochý sekáč, Celková délka: 100mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	740500 100
GTIN	4049002000591
Třída artiklu	73U

**Popis****Provedení:**

Z ploché oválné oceli, kalené a popouštěné. Břit rovnoměrně prokalený, možno brousit vícekrát za sebou bez nutnosti dodatečného kalení. Speciální **zušlechtění sekací hlavice** zabraňuje tříštění hlavy sekáče.

**Norma:**

**DIN 6453.**

**Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.**

**Materiál:**

Chromvanadiová, vzduchem kalená ocel, povrch lakovaný.

**Technický popis**

Šířka břitu	15 mm
Celková délka	100 mm
Hmotnost	90 g
Druh produktu	Sekáče