

VBW**Nůžky na stříhání ocelových roštů, Celková délka: 950mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	737200 950
GTIN	4005887426901
Třída artiklu	73L

Popis

Provedení:

Silná speciální nožová hlava s převodem ke stříhání ocelových armovacích roštů. Kovaný mezikus se stavěcím šroubem pro přesné nastavení nožů, přikovaný omezovací doraz, lakovaná trubková ramena s vícesložkově potaženými rukojetmi.

Použití:

Pro řezání rohoží ze stavební oceli a ocelové kulatiny do pevnosti v tahu 1600 N/mm².

Materiál:

Nožová hlava ze speciální nástrojové oceli, břity inductivně kalené.

Náhradní díl:

Náhradní nožová hlava č. 737210. Náhradní šroub č. 737220. Náhradní stavěcí šroub č. 737230.

Upozornění:

K dělení od \varnothing 8mm / 48HRC by se mělo několikrát nasazovat.

Technický popis

Celková délka	950 mm
Pro jednotlivé tyče do 48 HRC, popř. 1600 N/mm ²	6 mm
Pro dvojité tyče do 40 HRC, popř. 1200 N/mm ²	2x8 mm
Pro jednotlivé tyče do 40 HRC, popř. 1200 N/mm ²	9 mm
Pro jednotlivé tyče do 19 HRC, popř. 800 N/mm ²	11 mm
Druh produktu	Řezací kleště

Příslušenství

Sada náhradních šroubů, s maticemi3dílná Typ 950	737220 950
Náhradní nožová hlava komplet s nožovým šroubem Celková délka 950 mm	737210 950
Náhradní stavěcí šroub s maticí Typ 950	737230 950