

**VBW****Pákové nůžky UNIBOLT®, Celková délka: 460mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	733500 460
GTIN	4005887563200
Třída artiklu	73L

## Popis

**Provedení:**

Nožová hlava s převodem a univerzálními noži. Přesné a jednoduché nastavování nožů pomocí excentrických šroubů. Zápusťkově kované, omezovací doraz se zvláště velkou rezervou; lakovaná trubková ramena.

**Použití:**

Pro stříhání normálních a vysoce pevných ocelí do 48 HRC (zhruba 1600 N/mm<sup>2</sup> pevnosti v tahu).

**Materiál:**

Nože ze speciální nástrojové oceli, břity inductivně kalené.

**Náhradní díl:**

Náhradní nožová hlava č. 734110.

## Technický popis

Pro kruhovou ocel do 40 HRC, popř. 1200 N/mm <sup>2</sup> do Ø	6 mm
Celková délka	460 mm
Pro kruhovou ocel do 19 HRC, popř. 800 N/mm <sup>2</sup> do Ø	8 mm
Pro kruhovou ocel do 48 HRC, popř. 1600 N/mm <sup>2</sup> do Ø	5 mm
Výkon ve stříhu	<48 HR
S omezovacím dorazem	ano
Označení výrobce	UNIBOLT®
Břit	kalené
Materiál	Speciální nástrojová ocel

Povrch	červený lak
Se stavěcím šroubem	ano
Druh produktu	Řezací kleště

---

## Příslušenství

Náhradní nožová hlava komplet se šrouby Celková délka 460 mm	734110 460
--------------------------------------------------------------	------------