

**Plochý sekáč pro mechaniky, zvláštní kvalita, Celková délka: 130mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 741000 130 |
| GTIN | 7610733005727 |
| Třída artiklu | 73B |

Popis**Provedení:**

Zcela kalené a popouštěné. Břit rovnoměrně prokalený, možno brousit vícekrát za sebou bez nutnosti dodatečného kalení. Speciální **zušlechtění sekací hlavice** zabraňuje tříštění hlavy sekáče. **Speciální kvalita**, tzn. nejvyšší možná tvrdost (cca 59 HRC) při mimořádné houževnatosti.

Materiál:

Chromvanadiová speciální slitina. Povrch chromovaný.

Technický popis

| | |
|---------------|--------|
| Šířka břitu | 12 mm |
| Celková délka | 130 mm |
| Hmotnost | 75 g |
| Druh produktu | Sekáče |

