

**Krátký plochý šroubovák, Šířka břitu b: 4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	664100 4
GTIN	7610733086207
Třída artiklu	63E

Popis**Provedení:**

Rukojeť „Classic“ z průhledného, nárazuvzdorného plastu (neobsahuje kadmium). Kovaná, rovnoběžná čepel.

Norma:

Ähnlich **DIN 5265B**.

Materiál:

Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools, poniklovaná a chromovaná; břit černý.

Upozornění:

POZOR!

Pro tento výrobek existuje také alternativa značky GARANT!

Doporučené číslo výrobku: 664122

Technický popis

Šířka břitu b	4 mm
Délka čepel	30 mm
Celková délka	75 mm
Označení čepel	2
Síla břitu a	0,6 mm
Řada	Classic
Unášecí profil	Plochý šroubovák

Druh produktu

Šroubováky