

**Pákové nůžky, Celková délka: 910mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	733300 910
GTIN	4003773066781
Třída artiklu	73F

**Popis****Provedení:**

Nožová hlava s převodem a univerzálními noži. Přesné a jednoduché nastavování nožů pomocí excentrických šroubů. Přikovaný omezovací doraz s komfortním tlumičem; práškově lakovaná trubková ramena s vícesložkově opláštěnými rukojeťmi.

**Použití:**

Pro stříhání normálních a vysoce pevných ocelí do 48 HRC (zhruba 1600 N/mm<sup>2</sup> pevnosti v tahu).

**Materiál:**

Nůž z chromvanadiové vysoce výkonné oceli, bříty dodatečně induktivně kalené (cca 62 HRC).

**Náhradní díl:**

Náhradní nožová hlava č. 733350.

**Technický popis**

Celková délka	910 mm
Pro kruhovou ocel do 48 HRC, popř. 1600 N/mm <sup>2</sup> do Ø	9 mm
Pro kruhovou ocel do 40 HRC, popř. 1200 N/mm <sup>2</sup> do Ø	10 mm
Pro kruhovou ocel do 19 HRC, popř. 800 N/mm <sup>2</sup> do Ø	13 mm
Materiál	Vysoce výkonná chrom-vanadiová ocel
Druh produktu	Řezací kleště

## Příslušenství

Náhradní nožová hlava komplet se šrouby Celková délka  
910 mm

---

733350 910