

Jednopolová zkoušečka fází, Šířka břitu: 3mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	665050 3
GTIN	4016133452001
Třída artiklu	66B

Popis

Provedení:

Plastová rukojeť s izolovanou čepelí šroubováku a klipem.

Jednoduché provedení, vel. 3,5 bez násuvného klipsu. Rozsah měření 120 – 250 V.

Upozornění:

Tyto zkoušečky napětí odpovídají bezpečnostním předpisům dle VDE 0680/6. Malé doutnavky tedy nelze vyměňovat.

Technický popis

Délka čepel	60 mm
Násuvný klips	ano
Šířka břitu	3 mm
Celková délka	145 mm
Rozsah měření	120 - 250 V
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Druh produktu	Zkoušečka napětí