

**Plochý sekáč, Celková délka: 175mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	740900 175
GTIN	7610733086825
Třída artiklu	73B

Popis**Provedení:**

Z ploché oválné oceli, kalené a popouštěné. Břit rovnoměrně prokalený, možno brousit vícekrát za sebou bez nutnosti dodatečného kalení. Speciální **zušlechtění sekací hlavice** zabraňuje tříštění hlavy sekáče.

Speciální kvalita, tzn. nejvyšší možná tvrdost (cca 59 HRC) při mimořádné houževnatosti.

Materiál:

Speciální chromvanadiová slitina, červený, práškově nanášený lak.

Technický popis

Celková délka	175 mm
Šířka břitu	25 mm
Hmotnost	268 g
Druh produktu	Sekáče