



Sekáč na drážky, Tloušťka břitu: 4mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	741500 4
GTIN	4049002002106
Třída artiklu	73U

Popis

Provedení:

Osmihránná stopka, prokalený břit, díky tomu možno brousit bez dodatečného kalení. Díky speciálně **zušlechtěnému břitu** nedochází k tříštění hlavy sekáče.

Norma:

Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Materiál:

Chromvanadiová, vzduchem kalená ocel, povrch lakovaný.

Technický popis

Tloušťka břitu	4 mm
Celková délka	150 mm
Druh produktu	Sekáče