

**Plochý sekáč, Celková délka: 300mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	740500 300
GTIN	4049002000737
Třída artiklu	73U

Popis**Provedení:**

Z ploché oválné oceli, kalené a popouštěné. Břit rovnoměrně prokalený, možno brousit vícekrát za sebou bez nutnosti dodatečného kalení. Speciální **zušlechtění sekací hlavy** zabraňuje tříštění hlavy sekáče.

Norma:

DIN 6453.

Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Materiál:

Chromvanadiová, vzduchem kalená ocel, povrch lakovaný.

Technický popis

Celková délka	300 mm
Šířka břitu	26 mm
Hmotnost	605 g
Druh produktu	Sekáče

Příslušenství

Univerzální chránič ruky pro sekáče	742810
-------------------------------------	--------