



## Plochý sekáč, Celková délka: 300mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	740900 300
GTIN	7610733086856
Třída artiklu	73B

### Popis

#### Provedení:

Z ploché oválné oceli, kalené a popouštěné. Břit rovnoměrně prokalený, možno brousit vícekrát za sebou bez nutnosti dodatečného kalení. Speciální **zušlechtění sekací hlavice** zabraňuje tříštění hlavy sekáče.

**Speciální kvalita**, tzn. nejvyšší možná tvrdost (cca 59 HRC) při mimořádné houževnatosti.

#### Materiál:

Speciální chromvanadiová slitina, červený, práškově nanášený lak.

### Technický popis

Celková délka	300 mm
Šířka břitu	28 mm
Hmotnost	667 g
Druh produktu	Sekáče

### Příslušenství

Univerzální chránič ruky pro sekáče	742810
-------------------------------------	--------