

**Plochý sekáč pro mechaniky, zvláštní kvalita, Celková délka: 120mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	741000 120
GTIN	7610733005710
Třída artiklu	73B

**Popis****Provedení:**

Zcela kalené a popouštěné. Břit rovnoměrně prokalený, možno brousit vícekrát za sebou bez nutnosti dodatečného kalení. Speciální **zušlechtění sekací hlavice** zabraňuje tříštění hlavy sekáče. **Speciální kvalita**, tzn. nejvyšší možná tvrdost (cca 59 HRC) při mimořádné houževnatosti.

**Materiál:**

Chromvanadiová speciální slitina. Povrch chromovaný.

**Technický popis**

Šířka břitu	10 mm
Celková délka	120 mm
Hmotnost	45 g
Druh produktu	Sekáče

