

Garant**Sada dílenských šroubováků, 6dílná ploché a pro šrouby Pozidriv, Počet šroubováků: 4/2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	666960 4/2
GTIN	4045197923394
Třída artiklu	61F

Popis**Provedení:**

Silová rukojeť s dobře uchopitelným povrchem **Haptoprene**, který je šetrný k pokožce, a nárazuvzdorným polypropylenovým jádrem. **Čepele** ze speciální chromvanadiové speciální slitiny s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Špička černá.

Rozsah dodávky:

Po 1 plochem šroubováku č. 660030 vel. 3,5; 4; 5,5; 6,5.

Po 1 šroubováku Pozidriv č. 667693 vel. 1; 2.

Technický popis

Počet šroubováků	6
Unášecí profil	Ploché šroubováky
Unášecí profil	Pozidriv-šroubováky
Druh produktu	Šroubováky

Příslušenství

Nástroj k magnetizaci	666450
-----------------------	--------

Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šířka břitu b 4 mm	660030 4
Šroubovák pro šrouby Pozidriv, s 2složkovou rukojetí Haptoprene Velikost křížové drážky 2	667693 2
Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šířka břitu b 3,5 mm	660030 3,5
Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šířka břitu b 6,5 mm	660030 6,5
Šroubovák pro šrouby Pozidriv, s 2složkovou rukojetí Haptoprene Velikost křížové drážky 1	667693 1
Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene Šířka břitu b 5,5 mm	660030 5,5