



Sada dílenských šroubováků ploché a pro šrouby Phillips, Počet šroubováků: 6/2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	667000 6/2
GTIN	7610733085217
Třída artiklu	63E

Popis

Provedení:

Rukojeť „multicraft“ z průhledného, nárazuvzdorného plastu (neobsahuje kadmium). **Čepel** ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch poniklovaný a chromovaný, břit černý.

Rozsah dodávky:

Po 1 plochem šroubováku č. 660900 vel. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10.

Po 1 šroubováku pro šrouby Phillips č. 668100 vel. 1; 2.

Technický popis

Počet šroubováků	8
Unášecí profil	Ploché šroubováky
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Řada	multicraft
Druh produktu	Šroubováky

Příslušenství

Plochý šroubovák, se silovou rukojetí „multicraft“ Šířka břitu b 4 mm	660900 4
Plochý šroubovák, se silovou rukojetí „multicraft“ Šířka břitu b 5,5 mm	660900 5,5
Plochý šroubovák, se silovou rukojetí „multicraft“ Šířka břitu b 6,5 mm	660900 6,5
Šroubovák pro šrouby Phillips, se silovou rukojetí „multicraft“ Velikost křížové drážky 1	668100 1
Plochý šroubovák, se silovou rukojetí „multicraft“ Šířka břitu b 10 mm	660900 10
Plochý šroubovák, se silovou rukojetí „multicraft“ Šířka břitu b 8 mm	660900 8
Šroubovák pro šrouby Phillips, se silovou rukojetí „multicraft“ Velikost křížové drážky 2	668100 2
Plochý šroubovák, se silovou rukojetí „multicraft“ Šířka břitu b 3,5 mm	660900 3,5