



Sada sekáčů a průbojníků v plastovém držáku speciální kvalita, Počet kusů nářadí: 11



Údaje o objednávce

Artikové číslo	745100 11
GTIN	7610733086870
Třída artiklu	73B

Popis

Provedení:

Ploché a křížové sekáče na kov, dále průbojníky a důlčíky s osmihrannou stopkou, rovnoměrně prokalené; sekáče možno brousit několikrát. Speciální **zušlechtění sekací hlavice** zabraňuje tříštění.

Mimořádná kvalita = nejvyšší možná tvrdost břitů – cca 59 HRC – při mimořádné houževnatosti.

Materiál:

Extra chromvanadiová ocel, chromovaná.

Obsah:

Důlčík: po 1 ks 100×8; 120×10 mm

Průbojník: po 1 ks Ø 2; 4; 5 mm

Plochý sekáč: po 1 ks 130; 165; 180 mm

Křížové sekáče: po 1 ks 130; 165 mm

Rýsovací jehla, dvoustranná: 1 ks

Technický popis

Počet kusů nářadí	11
Druh produktu	Sekáče

Příslušenství

Plochý sekáč pro mechaniky, zvláštní kvalita Celková délka 130 mm	741000 130
Důlčík, mimořádná kvalita, chromovaný Celková délka 100 mm	748900 100
Průbojník, speciální kvalitachromovaný Ø hrotů 4 mm	745300 4
Průbojník, speciální kvalitachromovaný Ø hrotů 2 mm	745300 2
Plochý sekáč pro mechaniky, zvláštní kvalita Celková délka 180 mm	741000 180
Křížový sekáč pro mechaniky, zvláštní kvalita Celková délka 130 mm	741100 130
Důlčík, mimořádná kvalita, chromovaný Celková délka 120/12 mm	748900 120/12
Plochý sekáč pro mechaniky, zvláštní kvalita Celková délka 165 mm	741000 165
Průbojník, speciální kvalitachromovaný Ø hrotů 5 mm	745300 5
Křížový sekáč pro mechaniky, zvláštní kvalita Celková délka 165 mm	741100 165