



## Sada 6-hranných nástrčných klíčů, 9-dílná se sklopnou rukojetí, Počet dílů: 9



### Údaje o objednávce

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 667625 9      |
| GTIN             | 7610733205646 |
| Třída artiklu    | 63E           |

### Popis

#### Provedení:

Rukojeť z průhledného, nárazuvzdorného plastu. Chromované čepele ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti.

#### Výhoda:

Silně redukovaný „efekt cam-out“ díky mimořádně přesným hrotům, např. planparalelní břity, popř. rozměrově přesně vyfrézované hroty do křížových drážek. Sklopná rukojeť dovoluje 2 funkce:

- **Rychlé otáčení (v rovné poloze)**
- **Silné utahování (v 90° sklopené poloze)**

#### Obsah:

Sklopná rukojeť: 1 ks

Nástrčný klíč č. 659880: vel. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13

#### Upozornění:

Náhradní výměnné čepele naleznete pod č. 659870 – 659884.

### Technický popis

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Počet dílů     | 9                      |
| Unášecí profil | 6-hranný nástrčný klíč |

## Příslušenství

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| Čepel 8 mm 6hranný nástrčný klíč Rozměr klíče 10 mm      | 659880 10   |
| Čepel 8 mm 6hranný nástrčný klíč Rozměr klíče 7 mm       | 659880 7    |
| Čepel 8 mm 6hranný nástrčný klíč Rozměr klíče 11 mm      | 659880 11   |
| Čepel 8 mm 6hranný nástrčný klíč Rozměr klíče 9 mm       | 659880 9    |
| Čepel 8 mm 6hranný nástrčný klíč Rozměr klíče 13 mm      | 659880 13   |
| Čepel 8 mm 6hranný nástrčný klíč Rozměr klíče 8 mm       | 659880 8    |
| Čepel 8 mm 6hranný nástrčný klíč Rozměr klíče 12 mm      | 659880 12   |
| Čepel 8 mm 6hranný nástrčný klíč Rozměr klíče 5,5 mm     | 659880 5,5  |
| Čepel 8 mm 6hranný nástrčný klíč Rozměr klíče 6 mm       | 659880 6    |
| Čepel 8 mm pro Torx Plus® Profil Torx Plus® 25IP         | 659884 25IP |
| Čepel 8 mm 6hran 6hran 10 mm                             | 659878 10   |
| Čepel 8 mm pro Torx Plus® Profil Torx Plus® 20IP         | 659884 20IP |
| Čepel 8 mm pro šrouby Phillips Velikost křížové drážky 3 | 659870 3    |
| Čepel 8 mm Pozidriv Velikost křížové drážky 2            | 659872 2    |
| Čepel 8 mm pro Torx Plus® Profil Torx Plus® 15IP         | 659884 15IP |
| Čepel 8 mm 6hran 6hran 4 mm                              | 659878 4    |
| Čepel 8 mm 6hran 6hran 8 mm                              | 659878 8    |
| Čepel 8 mm pro Torx® Profil Torx® TX45                   | 659882 TX45 |
| Čepel 8 mm pro šrouby Phillips Velikost křížové drážky 1 | 659870 1    |
| Čepel 8 mm pro Torx® Profil Torx® TX25                   | 659882 TX25 |
| Čepel 8 mm pro Torx® Profil Torx® TX15                   | 659882 TX15 |
| Čepel 8 mm pro Torx Plus® Profil Torx Plus® 30IP         | 659884 30IP |
| Čepel 8 mm 6hran 6hran 6 mm                              | 659878 6    |
| Čepel 8 mm pro Torx® Profil Torx® TX20                   | 659882 TX20 |
| Čepel 8 mm pro šrouby Phillips Velikost křížové drážky 2 | 659870 2    |
| Čepel 8 mm pro Torx Plus® Profil Torx Plus® 10IP         | 659884 10IP |

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Čepel 8 mm 6hran 6hran 5 mm                   | 659878 5    |
| Čepel 8 mm pro Torx® Profil Torx® TX30        | 659882 TX30 |
| Čepel 8 mm pro Torx® Profil Torx® TX40        | 659882 TX40 |
| Čepel 8 mm Pozidriv Velikost křížové drážky 3 | 659872 3    |