



Sada dílenských šroubováků ploché a pro šrouby Pozidriv, Počet šroubováků: 4/2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	667050 4/2
GTIN	7610733089062
Třída artiklu	63E

Popis

Provedení:

Rukojeť „multicraft“ z průhledného, nárazuvzdorného plastu (neobsahuje kadmium). **Čepel** ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch poniklovaný a chromovaný, břit černý.

Rozsah dodávky:

Po 1 plochem šroubováku č. 660900 vel. 3,5; 4; 5,5; 6,5.

Po 1 šroubováku pro šrouby Pozidriv č. 668150 vel. 1; 2; **s držákem na stěnu.**

Technický popis

Počet šroubováků	6
Unášecí profil	Ploché šroubováky
Unášecí profil	Pozidriv-šroubováky
Řada	multicraft
Druh produktu	Šroubováky

Příslušenství

Šroubovák pro šrouby Pozidriv, se silovou rukojetí „multicraft“ Velikost křížové drážky 2	668150 2
Plochý šroubovák, se silovou rukojetí „multicraft“ Šířka břitu b 5,5 mm	660900 5,5
Šroubovák pro šrouby Pozidriv, se silovou rukojetí „multicraft“ Velikost křížové drážky 1	668150 1
Plochý šroubovák, se silovou rukojetí „multicraft“ Šířka břitu b 6,5 mm	660900 6,5
Plochý šroubovák, se silovou rukojetí „multicraft“ Šířka břitu b 3,5 mm	660900 3,5
Plochý šroubovák, se silovou rukojetí „multicraft“ Šířka břitu b 4 mm	660900 4