



Sada šroubováků pro elektrikáře, 6dílná ploché a pro šrouby Phillips, plně izolované, Počet šroubováků: 4/2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	667070 4/2
GTIN	7610733204557
Třída artiklu	63E

Popis

Provedení:

Úzká čepel s dobře uchopitelným elastomerovým pláštěm a nárazuvzdorným polypropylenovým jádrem. Rukojeť a čepel **plně izolované až do 1000 V**, podle **DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Rozsah dodávky:

Po 1 plochem šroubováku č. 663000 vel. 2,5; 3,5; 4; 5,5.
Po 1 šroubováku pro šrouby Phillips č. 668370 vel. 1 a 2.
1 **svěrný držák** č. 667077 vel. M.

Technický popis

Počet šroubováků	6
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Řada	Classic VDE
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Druh produktu	Šroubováky

Příslušenství

Elektrikářský šroubovák pro šrouby Phillips, Classicplně izolovaný Velikost křížové drážky 2	668370 2
Elektrikářský šroubovák pro šrouby Phillips, Classicplně izolovaný Velikost křížové drážky 1	668370 1
Plochý elektrikářský šroubovák Classicplně izolovaný Šířka břitu b 4 mm	663000 4
Svěrný držák na nástroje pro upevnění na stěnu Typ M	667077 M
Plochý elektrikářský šroubovák Classicplně izolovaný Šířka břitu b 5,5 mm	663000 5,5
Plochý elektrikářský šroubovák Classicplně izolovaný Šířka břitu b 2,5 mm	663000 2,5
Plochý elektrikářský šroubovák Classicplně izolovaný Šířka břitu b 3,5 mm	663000 3,5