



Průbojník, speciální kvalita chromovaný, Ø hrotů: 10mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	745300 10
GTIN	7610733005079
Třída artiklu	73B

Popis

Provedení:

Osmihranná stopka s kónickým trnem, rovnoměrně prokalená. Díky speciálnímu **zušlechtění úderové hlavy** nedochází k jejímu tříštění.

Nejvyšší možná tvrdost hrotu – cca 59 HRC – při mimořádné houževnatosti.

Materiál:

Mimořádná kvalita z extra chromvanadiové oceli, chromované.

Technický popis

Celková délka	200 mm
Ø hrotů	10 mm
Ø stopky	16 mm
Druh produktu	Průbojník