




Sada šroubováků pro elektrikáře, 6dílná ploché a pro šrouby Pozidriv, plně izolované, Počet šroubováků: 4/2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	667250 4/2
GTIN	4013288101884
Třída artiklu	63H

Popis

Provedení:

Čepel Wera Lasertip, plně izolovaná do 1000 V podle DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Rozsah dodávky:

Po 1 plochem šroubováku č. 663100 vel. 2,5; 3,5; 4; 5,5.

Po 1 šroubováku Pozidriv č. 668700 vel. 1 a 2.

Technický popis

Počet šroubováků	6
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Unášecí profil	Šroubovák Pozidriv
Norma	DIN EN 60900 / VDE 0682-201
Druh produktu	Šroubováky

Příslušenství

Plochý elektrikářský šroubovák s rukojetí Kraftform plně izolovaný Šířka břitu b 5,5 mm

663100 5,5

Šroubovák na šrouby Pozidriv, s rukojetí Kraftform plně izolovaný Velikost křížové drážky 2	668700 2
Plochý elektrikářský šroubovák s rukojetí Kraftform plně izolovaný Šířka břitu b 2,5 mm	663100 2,5
Šroubovák na šrouby Pozidriv, s rukojetí Kraftform plně izolovaný Velikost křížové drážky 1	668700 1
Plochý elektrikářský šroubovák s rukojetí Kraftform plně izolovaný Šířka břitu b 4 mm	663100 4
Svěrný držák na nástroje pro upevnění na stěnu Typ S	667077 S
Plochý elektrikářský šroubovák s rukojetí Kraftform plně izolovaný Šířka břitu b 3,5 mm	663100 3,5