

**Průbojníky pro mechaniky, Ø hrotů: 8 mm****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	746000 8
GTIN	7610733200627
Třída artiklu	73B

**Popis****Provedení:**

Z tyčové oceli, zvláště štíhlé a ergonomické. S vroubkovanou stopkou a kónickým trnem. Celé kalené, speciální **zušlechtní sekací hlavice** zabraňuje tříštění. **Mimořádná kvalita**, tzn. nejvyšší možná tvrdost hrotu cca 59 HRC při mimořádné houževnatosti.

**Norma:**

Ähnlich **DIN 6458**.

**Materiál:**

Extra chromvanadiová ocel, povrch chromovaný.

Stopka Ø: 11 mm

Celková délka: 135 mm

**Technický popis**

Ø hrotů	8 mm
Celková délka	135 mm
Stopka Ø	11 mm