

VBW**Rohové kleště instalatérské, Ø trubky: 1.1/2palec**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	810700 1.1/2
GTIN	4005887271006
Třída artiklu	83E

Popis

Provedení:

Švédský tvar, úzké, speciálně tvarované čelisti, samoupínací, zalomené 45°. Celé kované se stavěcí maticí, zajištěnou proti ztrátě.

VBW pro tříbodové resp. čtyřbodové upnutí trubky. Díky tomu lze bezpečně uchopit 6hranná šroubení a ploché obrobky, aniž by došlo k jejich deformaci. Rukojeti s **protiskluzovým** plastovým potahem.

Materiál:

Chromvanadiová ocel; zušlechtěná, čelisti induktivně kalené. Lakované, čelisti lesklé.

Technický popis

Celková délka	425 mm
Rozsah upnutí	75 mm
Ø trubky	1.1/2 palec
Úhel čelisti	45 stupeň
Provedení rukojeti	s protiskluzovým plastovým potahem
Výrobní postup	celé kované
Zušlechtění čelisti	Induktivně kalená
Materiál kleští	Chromvanadiová ocel
Švédský tvar	ano
Druh produktu	Instalatérské kleště a Siko kleště

