

**Sada montážních šroubováků, Počet dílů: 11****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	667400 11
GTIN	4013288000675
Třída artiklu	63H

**Popis****Provedení:**

**Rukojeť Kraftform** z nárazuvzdorného plastu pro upínání různých čepelí. **6hranné čepel** ze speciální oceli, obzvláště houževnaté při vysoké tvrdosti. Povrch matně chromovaný, špičky ocelově šedé.

**Obsah:**

2 ploché čepel: 4×0,6 / 6×1; 5×0,8 / 7×1,2

1 čepel pro šrouby Phillips: vel. 1 / vel. 2

1 čepel Pozidriv: vel. 1 / vel. 2

3 šestihranné čepel: 4 / 4; 5 / 5; 6 / 6 mm (1 strana kulová hlava)

3 čepel pro Torx®: TX10 / TX15; TX20 / TX25; TX30 / TX40

Rukojeť Kraftform č. 667410: 1 ks

**Rozsah dodávky:**

Včetně textilního skládacího pouzdra.

**Technický popis**

Celková délka	175 mm
Počet dílů	11
Délka čepel	100 mm
Unášecí profil	Šroubovák Pozidriv

Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Označení výrobce	88/1
Druh produktu	Šroubováky

## Příslušenství

Čepel šroubováku pro šrouby s vnitřním 6hranem 6hran 6 mm	667450 6
Čepel šroubováku pro šrouby Phillips Velikost křížové drážky 1+2	667430 1+2
Rukojeť Kraftform jednotlivá	667410
Čepel šroubováku pro šrouby Torx® Profil Torx® TX20+25	667460 TX20+25
Čepel šroubováku pro šrouby Torx® Profil Torx® TX30+40	667460 TX30+40
Čepel šroubováku pro šrouby s drážkou, oboustranná Šířka břitu 5+7 mm	667420 5+7
Čepel šroubováku pro šrouby Torx® Profil Torx® TX10+15	667460 TX10+15
Čepel šroubováku pro šrouby s vnitřním 6hranem 6hran 4 mm	667450 4
Čepel šroubováku pro šrouby s vnitřním 6hranem 6hran 5 mm	667450 5
Čepel šroubováku pro šrouby Pozidriv Velikost křížové drážky 1+2	667440 1+2
Čepel šroubováku pro šrouby s drážkou, oboustranná Šířka břitu 4+6 mm	667420 4+6