



Sada dílenských šroubováků, 6dílná ploché a pro šrouby Phillips, Počet šroubováků: 4/2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	667100 4/2
GTIN	4013288102294
Třída artiklu	63H

Popis

Provedení:

Rukojeť z nárazuvzdorného plastu s integrovanými měkkými zónami. **Čepel** ze speciální oceli; bříty **diamantový povlak**.

Rozsah dodávky:

Po 1 plochem šroubováku č. 660100 vel. 3,5; 4; 5,5; 7.

Po 1 šroubováku pro šrouby Phillips č. 667700 vel. 1; 2.

Technický popis

Počet šroubováků	6
Unášecí profil	Ploché šroubováky
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Druh produktu	Šroubováky

Příslušenství

Plochý šroubovák s rukojetí Kraftform Šířka břitu b 5,5 mm	660100 5,5
Šroubovák pro šrouby Phillips, s rukojetí Kraftform Velikost křížové drážky 1	667700 1

Šroubovák pro šrouby Phillips, s rukojetí Kraftform Velikost křížové drážky 2	667700 2
Plochý šroubovák s rukojetí Kraftform Šířka břitu b 3,5 mm	660100 3,5
Plochý šroubovák s rukojetí Kraftform Šířka břitu b 7 mm	660100 7
Plochý šroubovák s rukojetí Kraftform Šířka břitu b 4 mm	660100 4
Nástroj k magnetizaci	666450