

**Sada montážních šroubováků s funkcí ráčny, Počet dílů: 7****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	667405 7
GTIN	4013288156266
Třída artiklu	63H

Popis**Provedení:**

Rukojeť Kraftform z nárazuvzdorného plastu pro upínání různých čepelí. **6hranné čepele** ze speciální oceli, obzvláště houževnaté při vysoké tvrdosti. Povrch matně chromovaný, špičky ocelově šedé.

Rukojeť navíc **s funkcí ráčny** (pravý, levý chod a pevné nastavení).

Obsah:

1 plochá čepel: 4x0,6 / 6x1

1 čepel pro šrouby Phillips: vel. 1 / vel. 2

1 čepel Pozidriv: vel. 1 / vel. 2

1 6-hranná čepel: 4 / 5 mm

2 čepele pro Torx®: TX10 / TX15; TX20 / TX25

Rukojeť Kraftform s ráčnou: 1 ks

Rozsah dodávky:

Včetně textilního skládacího pouzdra.

Technický popis

Počet dílů	7
------------	---

Délka čepele	100 mm
Celková délka	175 mm
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Unášecí profil	Šroubovák Pozidriv
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Označení výrobce	Kraftform Kompakt Vario RA SB SiS
Druh produktu	Šroubováky

Příslušenství

Čepel šroubováku pro šrouby Torx® Profil Torx® TX30+40	667460 TX30+40
Čepel šroubováku pro šrouby s vnitřním 6hranem 6hran 4 mm	667450 4
Čepel šroubováku pro šrouby Torx® Profil Torx® TX20+25	667460 TX20+25
Čepel šroubováku pro šrouby Torx® Profil Torx® TX10+15	667460 TX10+15
Čepel šroubováku pro šrouby s vnitřním 6hranem 6hran 6 mm	667450 6
Čepel šroubováku pro šrouby Phillips Velikost křížové drážky 1+2	667430 1+2
Čepel šroubováku pro šrouby s vnitřním 6hranem 6hran 5 mm	667450 5
Čepel šroubováku pro šrouby s drážkou, oboustranná Šířka bříty 5+7 mm	667420 5+7
Čepel šroubováku pro šrouby Pozidriv Velikost křížové drážky 1+2	667440 1+2
Čepel šroubováku pro šrouby s drážkou, oboustranná Šířka bříty 4+6 mm	667420 4+6