



Sada dílenských šroubováků, 6dílná ploché a pro šrouby Pozidriv, Počet šroubováků: 4/2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	667150 4/2
GTIN	4013288102300
Třída artiklu	63H

Popis

Provedení:

Rukojeť z nárazuvzdorného plastu s integrovanými měkkými zónami. **Čepel** ze speciální oceli; bříty **diamantový povlak**.

Rozsah dodávky:

Po 1 plochem šroubováků č. 660100 vel. 3,5; 4; 5,5; 7.

Po 1 šroubováků pro šrouby Phillips č. 667800 vel. 1; 2.

Technický popis

Počet šroubováků	6
Unášecí profil	Ploché šroubováky
Unášecí profil	Pozidriv-šroubováky
Druh produktu	Šroubováky

Příslušenství

Plochý šroubovák s rukojetí Kraftform Šířka bříty b 4 mm	660100 4
	667800 1

Šroubovák pro šrouby Pozidriv, s rukojetí Kraftform
Velikost křížové drážky 1

Plochý šroubovák s rukojetí Kraftform Šířka břitu b 7 mm	660100 7
--	----------

Šroubovák pro šrouby Pozidriv, s rukojetí Kraftform
Velikost křížové drážky 2

	667800 2
--	----------

Plochý šroubovák s rukojetí Kraftform Šířka břitu b 5,5 mm	660100 5,5
--	------------

Plochý šroubovák s rukojetí Kraftform Šířka břitu b 3,5 mm	660100 3,5
--	------------