



## Sada šroubováků, Počet šroubováků: 4/2



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	667270 4/2
GTIN	4013288101891
Třída artiklu	63H

### Popis

#### Provedení:

**Rukojeť** z nárazuvzdorného plastu s integrovanými měkkými zónami. Úderová koncovka a otevřený klíč (kromě drážky vel. 3,5). 6hranná **čepel** ze speciální oceli, do konce rukojeti průběžná (drážka vel. 3,5 není průběžná).

#### Rozsah dodávky:

6dílná sada.

Po 1 plochem šroubováku č. 660300 vel. 3,5; 4,5; 5,5; 7.

Po 1 šroubováku pro šrouby Phillips č. 668300 vel. 1; 2.

### Technický popis

Šestihran ovládní	ano
Počet šroubováků	6
Unášecí profil	Ploché šroubováky
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Označení výrobce	932/6
Úderová koncovka	ano, vnější drážka vel. 3,5
Provedení rukojeti	nárazuvzdorná plastová rukojeť s integrovanou měkkou zónou (kromě drážka vel. 3,5)

Materiál rukojeti	nárazuvzdorný plast
Průchozí čepel	ano
Druh produktu	Šroubováky

## Příslušenství

Plochý šroubovák s rukojetí Kraftforma úderovou koncovkou Šířka břitu b 3,5 mm	660300 3,5
Šroubovák pro šrouby Phillipss úderovou koncovkou Velikost křížové drážky 2	668300 2
Šroubovák pro šrouby Phillipss úderovou koncovkou Velikost křížové drážky 1	668300 1
Plochý šroubovák s rukojetí Kraftforma úderovou koncovkou Šířka břitu b 4,5 mm	660300 4,5
Plochý šroubovák s rukojetí Kraftforma úderovou koncovkou Šířka břitu b 5,5 mm	660300 5,5
Plochý šroubovák s rukojetí Kraftforma úderovou koncovkou Šířka břitu b 7 mm	660300 7