



Rohové kleště instalatérské s rychlonastavením, Ø trubky: 1 palec



Údaje o objednávce

Artikové číslo	810750 1
GTIN	4049002099830
Třída artiklu	86A

Popis

Provedení:

Švédský tvar, s úzkými čelistmi zahnutými o 45°. Celé kované. Velmi pohodlná práce díky patentovanému **časově úspornému rychlému nastavování** a integrované ochraně proti zhmoždění. Čelisti S pro tříbodové upnutí trubky. Rukojeti s **protiskluzovým plastovým potahem**.

Norma:

DIN 5234

Materiál:

Chromvanadiová ocel; zušlechtěná; čelisti induktivně kalené. Lakované, čelisti lesklé.

Technický popis

Rozsah upnutí	42 mm
Ø trubky	1 palec
Celková délka	325 mm
Úhel čelisti	45 stupeň
Provedení rukojeti	s protiskluzovým plastovým potahem
Zušlechtění čelisti	induktivně kalená
Materiál kleští	chromvanadiová ocel
Norma	DIN 5234
Druh produktu	Instalatérské kleště a Siko kleště

