



Sada montážních šroubováků „Allrounder“, Počet dílů: 25



Údaje o objednávce

Artikové číslo	667615 25
GTIN	7610733085453
Třída artiklu	63E

Popis

Provedení:

Silová rukojeť „multicraft“ a teleskopická jemná šroubovací rukojeť pro upnutí čepelí. 8 oboustranných čepelí, 14 čepelí a 1 zkoušečka napětí (110 – 250 V dle VDE 0680/6) pro běžné šroubové spoje.

Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch niklovaný a chromovaný. Černé, rozměrově přesné hroty.

Obsah:

Ploché čepel: vel. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Čepel pro šrouby Phillips: vel. 00; 0; 1; 2

Čepel Pozidriv: vel. 0; 1; 2

Šestihranné čepel: vel. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6

Čepel pro Torx®: vel. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25

Zkoušečka napětí č. 665020: vel. 2,5

Hrotová čepel č. 667640: 1 ks

Plastová rukojeť č. 667620: 1 ks

Teleskopická rukojeť: 1 ks

Rozsah dodávky:

Včetně rolovacího plastového pouzdra.

Upozornění:

Náhradní vyměnitelné čepel naleznete pod č. 669605 – 669608 a č. 659921 – 659928.

Technický popis

Počet dílů	25
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Unášecí profil	Šroubovák Pozidriv
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Druh produktu	Šroubováky

Příslušenství

Čepel pro šrouby s vnitřním šestihranem Typ 2	669606 2
Čepel 6 mm 6hran 6hran 5 mm	659920 5
Čepel 6 mm plochá Šířka břitu 6,5 mm	659928 6,5
Čepel 6 mm pro šrouby Torx® Profil Torx® TX10	659922 TX10
Čepel pro šrouby Torx® Typ 2	669607 2
Čepel pro šrouby s drážkou Phillips Typ 1	669605 1
Čepel 6 mm plochá Šířka břitu 5,5 mm	659928 5,5
Čepel pro šrouby Pozidriv Typ 1	669608 1
Čepel 6 mm plochá Šířka břitu 8 mm	659928 8
Čepel pro šrouby s vnitřním šestihranem Typ 1	669606 1
Čepel 6 mm 6hran 6hran 4 mm	659920 4
Čepel 6 mm pro šrouby Pozidriv Velikost křížové drážky 2	659923 2
Čepel 6 mm pro šrouby Torx® Profil Torx® TX15	659922 TX15
Čepel 6 mm pro šrouby Phillips Velikost křížové drážky 2	659921 2
Čepel pro šrouby Torx® Typ 1	669607 1
Čepel 6 mm pro šrouby Torx® Profil Torx® TX25	659922 TX25
Čepel pro šrouby s drážkou Phillips Typ 2	669605 2
Čepel 6 mm pro šrouby Torx® Profil Torx® TX20	659922 TX20
Čepel 6 mm plochá Šířka břitu 4 mm	659928 4

Čepel pro šrouby s drážkou Phillips Typ 3	669605 3
Čepel výstružníku	667640
Silová rukojeť „multicraft“ červená	667620
Zkoušečka napětí speciální jakost Šířka bříty 2,5 mm	665020 2,5