

**Sada průbojníků v plastovém držáku, Počet kusů náradí: 6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	745600 6
GTIN	4049002084430
Třída artiklu	73U

Popis**Provedení:**

Osmihranná stopka s kónickým trnem, rovnoměrně prokalená. Díky speciálnímu **zušlechtění úderové hlavy** nedochází k jejímu tříštění.

Norma:

Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Materiál:

Normální kvalita z chromvanadiové oceli, stopka lakovaná.

Obsah:

Po 1 průbojníku č. 745500: vel. 2; 3; 4; 5; 6

1 průbojník č. 749000: vel. 120/12

Technický popis

Počet kusů náradí	6
Druh produktu	Vyrážeče závlaček

Příslušenství

Průbojníktěžké provedení Ø hrotů 3 mm	745500 3
Průbojníktěžké provedení Ø hrotů 6 mm	745500 6
Průbojníktěžké provedení Ø hrotů 2 mm	745500 2
Průbojníktěžké provedení Ø hrotů 4 mm	745500 4
Průbojníktěžké provedení Ø hrotů 5 mm	745500 5
Důlčík, mimořádná kvalita, chromovaný Celková délka 120/10 mm	748900 120/10
Důlčík, normální kvalita DIN 7250 Celková délka 120/12 mm	749000 120/12