

**Průbojníky pro mechaniky, Ø hrotů: 3 mm****Údaje o objednávce**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 746000 3 |
| GTIN | 7610733200573 |
| Třída artiklu | 73B |

Popis**Provedení:**

Z tyčové oceli, zvláště štíhlé a ergonomické. S vroubkovanou stopkou a kónickým trnem. Celé kalené, speciální **zušlechtní sekací hlavice** zabraňuje tříštění. **Mimořádná kvalita**, tzn. nejvyšší možná tvrdost hrotu cca 59 HRC při mimořádné houževnatosti.

Norma:

Ähnlich **DIN 6458**.

Materiál:

Extra chromvanadiová ocel, povrch chromovaný.

Stopka Ø: 7 mm

Celková délka: 110 mm

Technický popis

| | |
|---------------|--------|
| Ø hrotů | 3 mm |
| Celková délka | 110 mm |
| Stopka Ø | 7 mm |