



## Rohové kleště instalátérské s rychlonastavením, Ø trubky: 2palec



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	810750 2
GTIN	4049002104237
Třída artiklu	86A

### Popis

#### Provedení:

Švédský tvar, s úzkými čelistmi zahnutými o 45°. Celé kované. Velmi pohodlná práce díky patentovanému **časově úspornému rychlému nastavování** a integrované ochraně proti zhmoždění. Čelisti S pro tříbodové upnutí trubky. Rukojeti s **protiskluzovým plastovým potahem**.

#### Norma:

**DIN 5234**

#### Materiál:

Chromvanadiová ocel; zušlechtěná; čelisti induktivně kalené. Lakované, čelisti lesklé.

### Technický popis

Celková délka	560 mm
Rozsah upnutí	70 mm
Ø trubky	2 palec
Úhel čelisti	45 stupeň
Provedení rukojeti	s protiskluzovým plastovým potahem
Zušlechtění čelisti	induktivně kalená
Materiál kleští	chromvanadiová ocel
Norma	DIN 5234
Druh produktu	Instalatérské kleště a Siko kleště

