

**Rohové kleště instalátérské, čelisti tvaru S, Ø trubky: 1.1/2palec****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	810500 1.1/2
GTIN	4045197237477
Třída artiklu	82A

**Popis****Provedení:**

Švédský tvar, úzké, speciálně tvarované čelisti, samoupínací, zalomené 45°. Celé kované se stavěcí maticí, zajištěnou proti ztrátě.

**HOLEX s čelistí S** pro tříbodové upnutí trubky. Rukojeť s **neklouzavým** plastovým povlakem.

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel; zušlechtěná, čelisti induktivně kalené. Lakované, čelisti lesklé.

**Technický popis**

Ø trubky	1.1/2 palec
Rozsah upnutí	63 mm
Celková délka	420 mm
Úhel čelisti	45 stupeň
Provedení rukojeti	s protiskluzovým plastovým potahem
Výrobní postup	celé kované
Zušlechtění čelisti	Induktivně kalená
Materiál kleští	Chromvanadiová ocel
Čelist S	ano
Švédský tvar	ano
Druh produktu	Instalatérské kleště a Siko kleště

---

## Příslušenství

Posuvná matice Typ 1.1/2

810520 1.1/2