

**Průbojníky pro mechaniky, Ø hrotů: 5 mm****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	746000 5
GTIN	7610733200597
Třída artiklu	73B

Popis**Provedení:**

Z tyčové oceli, zvláště štíhlé a ergonomické. S vroubkovanou stopkou a kónickým trnem. Celé kalené, speciální **zušlechtní sekací hlavice** zabraňuje tříštění. **Mimořádná kvalita**, tzn. nejvyšší možná tvrdost hrotu cca 59 HRC při mimořádné houževnatosti.

Norma:

Ähnlich **DIN 6458**.

Materiál:

Extra chromvanadiová ocel, povrch chromovaný.

Stopka Ø: 8 mm

Celková délka: 120 mm

Technický popis

Ø hrotů	5 mm
Celková délka	120 mm
Stopka Ø	8 mm