

**VBW****Rohové kleště instalatérské, Ø trubky: 1palec****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	810700 1
GTIN	4005887270900
Třída artiklu	83E

**Popis****Provedení:**

Švédský tvar, úzké, speciálně tvarované čelisti, samoupínací, zalomené 45°. Celé kované se stavěcí maticí, zajištěnou proti ztrátě.

**VBW** pro tříbodové resp. čtyřbodové upnutí trubky. Díky tomu lze bezpečně uchopit 6hranná šroubení a ploché obrobky, aniž by došlo k jejich deformaci. Rukojeti s **protiskluzovým** plastovým potahem.

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel; zušlechtěná, čelisti induktivně kalené. Lakované, čelisti lesklé.

**Technický popis**

Celková délka	315 mm
Ø trubky	1 palec
Rozsah upnutí	55 mm
Úhel čelisti	45 stupeň
Provedení rukojeti	s protiskluzovým plastovým potahem
Výrobní postup	celé kované
Zušlechtění čelisti	Induktivně kalená
Materiál kleští	Chromvanadiová ocel
Švédský tvar	ano
Druh produktu	Instalatérské kleště a Siko kleště

