

Garant

Šroubovák pro šrouby Pozidriv, s 2složkovou rukojetí Haptoprene, Velikost křížové drážky: 3



Údaje o objednávce

Artikové číslo	667693 3
GTIN	4045197923196
Třída artiklu	61F

Popis

Provedení:

Silová rukojeť s dobře uchopitelným povrchem šetrným k pokožce a jádrem ze zvláště houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. Díky speciální struktuře povrchu lze i s mokřima nebo mastnými rukama přenášet vysoké utahovací momenty. **Čepele** ze speciální chromvanadiové speciální slitiny s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch poniklovaný a chromovaný, hroty černé.

Silová rukojeť s dobře uchopitelným povrchem **Haptoprene** šetrným k pokožce. Se 6-hranným osazením pro maticový klíč.

Pro šrouby Ø: 5,3 – 7,2 mm

Délka čepele: 150 mm

Celková délka: 270 mm

Šestihran pro nasazení maticového klíče: 13 mm

Technický popis

Pro šrouby Ø	5,3 – 7,2 mm
Délka čepele	150 mm
Šestihran pro nasazení maticového klíče	13 mm
Celková délka	270 mm
Velikost křížové drážky	3
Unášecí profil	Pozidriv-šroubováky

