



## Šroubovák pro šrouby Pozidriv, s 2složkovou rukojetí SwissGrip, Velikost křížové drážky: 3



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	667697 3
GTIN	7610733252879
Třída artiklu	63E

### Popis

#### Provedení:

**Silová rukojeť SwissGrip** s elastomerovým opláštěním, šetrným k pokožce, a jádrem ze zvlášť houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. I s mokřými nebo zaolejovanými rukama lze přenášet vysoké utahovací momenty. **Čepel** ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch poniklovaný a chromovaný, hrot černý. Rukojeti s barevným kódem „Rainbow“ pro rychlé nalezení správné velikosti pohonu.

#### Upozornění:

**POZOR!**

Pro tento výrobek existuje také alternativa značky GARANT!

Doporučené číslo výrobku: 667712

### Technický popis

Velikost křížové drážky	3
Celková délka	270 mm
Pro šrouby Ø	5,3 – 7,2 mm
Délka čepele	150 mm
Řada	SwissGrip
Unášecí profil	Pozidriv-šroubováky
Druh produktu	Šroubováky

