



## Šroubovák pro šrouby Phillips, s rukojetí Kraftform, Velikost křížové drážky: 1



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	667700 1
GTIN	4013288102188
Třída artiklu	63H

### Popis

#### Provedení:

**Rukojeť Kraftform** z nárazuvzdorného plastu s integrovanými měkkými zónami usnadňuje přenos krouticího momentu a nezatěžuje tak ruku a paži. **Čepel** ze speciální oceli vysoké tvrdosti a mimořádné houževnatosti; **hroty s diamantovým povlakem**. Povrch matně chromovaný.

Pro šrouby Ø: 2,1 – 3 mm

Délka čepele: 80 mm

Celková délka: 178 mm

Šestihran pro nasazení maticového klíče: 8 mm

### Technický popis

Pro šrouby Ø	2,1 – 3 mm
Šestihran pro nasazení maticového klíče	8 mm
Celková délka	178 mm
Velikost křížové drážky	1
Délka čepele	80 mm
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips