

**Vyrážeč závlaček s rukojetí, Ø hrotů: 4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	746940 4
GTIN	7610733254910
Třída artiklu	73B

Popis**Provedení:**

Silná osmihranná stopka s válcovým trnem. Po celé délce rovnoměrně prokalená. Speciální zušlechtění sekací hlavice zabraňuje tříštění. Skutečný Ø 0,05 – 0,5 mm pod jmenovitým rozměrem zabraňuje zaseknutí vyrážečů závlaček v otvoru.

Materiál:

Zvláštní kvalita z extra chromvanadiové oceli (tzn. nejvyšší možná tvrdost špičky cca 59 HRC při zvláštní tuhosti), chromované. Rukojeť s elastomerovým pláštěm, šetrným vůči pokožce.

Technický popis

Délka trnu	67 mm
Ø hrotů	4 mm
Celková délka	175 mm
Rukojeť	Plastová rukojeť s elastomerovým pláštěm šetrným k pokožce
Tvrdost hrotu	59 HRC
Provedení úderové hlavy	speciálně zušlechtěný
Materiál	Extra chromvanadiová ocel v mimořádné kvalitě
Povrch	chromovaný
Druh produktu	Vyrážeče závlaček

