



Sada šroubováků pro šrouby Phillips, s 2složkovou rukojetí SwissGripp, Počet šroubováků: 4



Údaje o objednávce

Artikové číslo	667696 4
GTIN	7610733249770
Třída artiklu	63E

Popis

Provedení:

Silová rukojeť SwissGrip s elastomerovým opláštěním, šetrným k pokožce, a jádrem ze zvlášť houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. I s mokřými nebo zaolejovanými rukama lze přenášet vysoké utahovací momenty. **Čepel** ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch poniklovaný a chromovaný, hrot černý. Rukojeti s barevným kódem „Rainbow“ pro rychlé nalezení správné velikosti pohonu.

Obsah:

Po 1 šroubováku č. 667695: vel. 0; 1; 2; 3

Rozsah dodávky:

S držákem na stěnu.

Technický popis

Počet šroubováků	4
Řada	SwissGrip
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips

Druh produktu

Šroubováky

Příslušenství

Držák šroubů Typ 1

666425 1

Šroubovák pro šrouby Phillips, s 2složkovou rukojetí
SwissGrip Velikost křížové drážky 0

667695 0

Šroubovák pro šrouby Phillips, s 2složkovou rukojetí
SwissGrip Velikost křížové drážky 2

667695 2

Šroubovák pro šrouby Phillips, s 2složkovou rukojetí
SwissGrip Velikost křížové drážky 1

667695 1

Šroubovák pro šrouby Phillips, s 2složkovou rukojetí
SwissGrip Velikost křížové drážky 3

667695 3